

# Термопреплетчик **OFFICE KIT**

**Благодарим вас за выбор термопереплетчика Office Kit ТВ 240, Аппарат предназначен для переплета документов с помощью нагрева и специального клея - этот способ переплета прост и элегантен!**

**Перед использованием рекомендуем Вам ознакомиться с инструкцией по эксплуатации ТВ 240.**

## ТВ 240



### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Внимание!!!

1. Перед включением в сеть проверьте соответствие напряжения сети и технических характеристик аппарата.
2. Проверьте целостность электрического шнура. Избегайте его перегиба и касания горячих поверхностей аппарата. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или любыми другими элементами.
3. Не прикасайтесь к горячим поверхностям во время работы.
4. Не допускайте попадания воды или иной жидкости в аппарат.
5. Не подпускайте детей к аппарату.
6. После окончания работы выключайте прибор из розетки электрического питания.

### УХОД ЗА ТЕРМОПЕРЕПЛЕТЧИКОМ:

1. Отключите аппарат от источника электропитания.
2. Мягкой салфеткой удалите имеющиеся загрязнения.
3. Для очистки не используйте растворители и другие активные жидкости.

### РАБОТА:

1. Установите термопереплетчик на ровную поверхность.
2. Подключите к источнику питания.
3. Включите аппарат установив переключатель I/O в положение I.
4. Выберите подходящую термообложку (по толщине переплетаемых документов), вложите в нее листы, аккуратно расположив их на равных расстояниях от краев обложки и прижав к корешку.
5. Разогрейте термопереплетчик в течении 1 минуты. Загорится зеленый индикатор.
6. Поместите документы в обложку корешком в слот нагрева. Убедитесь, что документы находятся на одном уровне с каждого края.
7. Примерно через 10 секунд после зажжения желтого индикатора вынуть обложку и положить на полку для охлаждения.
8. Через две минуты после остывания термопереплет готов.

### Внимание!

1. Помещайте документ в термообложку в слот для переплета до упора.
2. Не перегружайте слот.
3. Очищайте нагревательный слот от грязи и остатков клея.
4. Избегайте нагревания аппарата прямым солнечным светом. Аппарат предназначен для работы в сухом помещении при температуре не ниже 15°C

### Подбор термообложки зависит от количества листов переплетаемых документов:

| Толщина обложки | 1mm  | 2mm  | 3mm  | 4mm  | 6mm  | 8mm  | 10mm |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Кол-во листов   | <10  | <20  | <30  | <40  | <60  | <80  | <100 |
| Толщина обложки | 12mm | 15mm | 18mm | 20mm | 22mm | 24mm |      |
| Кол-во листов   | <120 | <150 | <180 | <200 | <220 | <240 |      |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение: 220В или 110В/60Вт

Рабочая температура:  $145 \pm 5^{\circ}\text{C}$

Вес: 1,7 кг

Габариты: 39x19x17,5 см