



TOUCHBeauty



ПРИБОР ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ


AS-1289

INSTRUCTION MANUAL

УСТРОЙСТВО:



силиконовая щеточка (Silicone brush head)



USB провод (USB cable)

ОСОБЕННОСТИ:

Многофункциональный прибор для очищения кожи с современной технологией мелкой вибрации. Массажная головка с 3D массажем подстраивается под различные рельефы и подходит для любой формы лица. Силиконовая щеточка очень мягкая, деликатно очищает даже самую чувствительную кожу. 2 рабочих скорости. Авто-таймер - 2 минуты. Водонепроницаемый. Перезаряжаемый с помощью USB-провода. Малый размер - компактный дизайн.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:

Прибор подходит для всех.

Как зарядить прибор:

Перед первым применением заряжайте прибор в течение 2 часов. Прибор может работать до 6 часов. Подключите USB-провод к порту и соедините с компьютером. Индикатор зарядки загорится красным и зеленым, когда прибор будет готов к использованию.

Как пользоваться:




Смочите лицо теплой водой. Закрепите щеточку на головке прибора и смочите ее водой и средством для умывания. Нажмите на кнопку ВКЛ для включения низкой скорости для деликатной очистки. Нажмите кнопку второй раз для включения высокой скорости. Для выключения прибора, нажмите кнопку еще раз. В процессе очищения кожи проводите щеточкой круговыми движениями по всему лицу снизу вверх, избегая области вокруг глаз. Очищайте Т-зону, обе щеки, подбородок, нос. Прибор имеет функцию автоматического отключения. Через 2 минуты прибор отключится.

Замените насадку-щеточку на ватную подушечку, если это необходимо.

Как чистить:

Снимите силиконовую щеточку и промойте ее под водой после каждого использования.

Высушите салфеткой.



ВНИМАНИЕ:

Пожалуйста, прекратите использование устройства, если есть какие-либо покраснения, высыпания на коже или раздражения. Храните прибор вдали от детей. Не разбирайте прибор, если вы не профессионал.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

Характер	Причина	Метод устранения
Не работает	Низкая зарядка	Перезарядите устройство
У прибора не хватает мощности	Низкая зарядка	Перезарядите устройство

Пожалуйста, обратитесь к представителю, если прибор все еще не работает

ПРИБОР ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ

Модель: AS-1289

Material ABS, Silicon

Manufacturer: Shenzhen TOUCHBeauty Ind. & Exp. Co., Ltd.

Add.: Pingshan New District, Shenzhen, China 518100

Hotline: 400-0389-600 Fax: 0086-755-3366 8880

審計部/财务部

名称

AS-1289说明书

尺寸

展开尺寸210x140mm

材质

80G书写纸

工艺

单黑单面

其它


风琴四折后50*100mm(成品)



华强国际集团
SINO ASUN TNTL GROUP
深圳市一阳红实业有限公司
SHENZHEN ASUN IND. & EXP. CO., LTD.

订单号

型号



单位

毫米

业务包材设计

编号

日期

设计

0000000000

0000000000

周苏辉